


Бобина VACC-S13-18-K4-2U-NE4ME

Специф. Номер: 8118330

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Тип на задействане	електрически
Монтажна позиция	по избор
Индикатор за превключена позиция	Не
Продължителност на включване	100 %
Клас на изолацията	H
Характеристика на бобината	110 V DC: 1,8 W 110 V AC: 40/65 Hz, power 1.8 VA
Допустими колебания на напрежението	-15 % / +10 %
Сертификация за взривозащитеност извън ЕС	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Отдел издаващ сертификати	GYJ17.1235X
Ex-взриво защита газ	Ex e mb IIC T4/T5/T6 Gb
Ex-взриво защита прах	ExtDA21 IP65T130°C/T95°C/T85°C
Ex-температура на околната среда	T4,T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5,T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6,T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Клас на защита	IP65
Тегло на продукта	330 g
Електрически извод	Табло вход за кабели, резбован M20x1.5
Материал-забележка	RoHS konform