

Управляваща система СМСВ-D1-СС-S0

Специф. Номер: 8118456

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|---|
| Инструкции за употреба | The product is suitable for industrial purposes only. Measures for interference suppression may be required in residential areas. |
| Конструкция | Control cabinet |
| Ниво на техническите характеристики (PL) | Category B, Performance Level b |
| Дименсиониране W x L x H | 220 mm x 350 mm x 440 mm |
| Защита (късо съединение) | Вътрешен електронен предпазител |
| Мах. консумация на ток | 1.1 A |
| Current consumption of the secondary circuit | 5 A |
| Макс. токозахранване | 6 A |
| Номинално работно напрежение, AC | 230 V |
| Mains types | TT TN IT |
| Мрежова честота | 50 ... 60 Hz |
| Степен на замърсяване | 2 |
| CE- знаци (виж декларация за съответствие) | по EU-EMV-нормала по EU-нормала за ниски напрежения |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 0 - няма корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Температура на складиране | -20 ... 60 °C |
| Относителна влажност на въздуха | Max. 50% at 40 °C |
| Защита срещу директен и индиректен контакт | Protective extra-low voltage with safe disconnection (PELV) Earthing of all exposed conductive parts |
| Клас на защита | IP54 |
| Условия на околната среда | Interior |
| Температура на околната среда | 5 ... 40 °C |
| Nominal altitude of use | 1000 m NN |
| Тегло на продукта | 15 kg |
| Електрически извод | Federzugklemme Push-in |
| Материал-забележка | RoHS konform |