


Управляваща система СМСВ-D1-C-S0

Специф. Номер: 8118457

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Инструкции за употреба	The product is suitable for industrial purposes only. Measures for interference suppression may be required in residential areas.
Конструкция	Mounting plate
Ниво на техническите характеристики (PL)	Category B, Performance Level b
Дименсиониране W x L x H	135 mm x 254 mm x 375 mm
Защита (късо съединение)	Вътрешен електронен предпазител
Мах. консумация на ток	1.1 A
Current consumption of the secondary circuit	5 A
Макс. токозахранване	6 A
Номинално работно напрежение, AC	230 V
Mains types	TT TN IT
Мрежова честота	50 ... 60 Hz
Степен на замърсяване	2
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала по EU-нормала за ниски напрежения
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-20 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	Max. 50% at 40 °C
Защита срещу директен и индиректен контакт	Protective extra-low voltage with safe disconnection (PELV) Earthing of all exposed conductive parts
Клас на защита	IP20
Условия на околната среда	Interior
Температура на околната среда	5 ... 40 °C
Nominal altitude of use	1000 m NN
Тегло на продукта	4.2 kg
Електрически извод	Federzugklemme Push-in
Материал-забележка	RoHS konform