


Gripper jaw DHAS-GG-B18-16-A1

Специф. Номер: 8119108

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	16 mm
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	For microwell plates
Устойчивост на вибрации	Тестване на транспортното решение на Ниво на тежест 2 според FN 942017-4 и EN 60068-2-6
Шоково съпротивление	Тест на удар с ниво на тежест 2 в съответствие с FN 942017-5 и EN 60068-2-28
Клас на корозионна устойчивост KBK	4 - Много висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 100 %
Температура на околната среда	0 ... 40 °C
Тегло на продукта	24.4 g
Тип на закрепване	With female thread M3
Материал-забележка	RoHS konform
Material gripper jaws	високолегирана стомана, неръждаема
Material cylindrical dowel pin	Пружинна стомана