

# Манипулационен модул DHMZ-DGST-12- -

Специф. Номер: 8122327

FESTO



Примерно представяне

## Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

Белег	Стойност
Работен ход	30 ... 100 mm
Диаметър на буталото	12 mm
Монтажна позиция	вертикално
Принцип на действие	двойнодействие
Конструкция	Пневматичен линеен модул
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Operating pressure MPa	0.1 ... 0.8 MPa
Работно налягане	1 ... 8 bar
Operating pressure	14.5 ... 116 psi
Макс. скорост	0.5 m/s
Повтаряемост	±0,02 mm
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-20 ... 60 °C
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	5 ... 45 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	102 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	136 N
Материал-забележка	RoHS konform