


# Присъединителен блок VABS-C12-6-B-M3

Специф. Номер: 8122793

FESTO



## Информационен лист

| Белег                                    | Стойност                                  |
|--|---|
| монтажна ширина                          | 20 mm                                     |
| Монтажна позиция                         | по избор                                  |
| Конструкция                              | Connection direction underneath           |
| Макс. брой места за вентили              | 1   |
| Operating pressure MPa                   | -0.1 ... 0.7 MPa                          |
| Работно налягане                         | -1 ... 7 bar                              |
| Работна среда                            | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:4:1] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Maximum particle size: 5 µm               |
| PWIS conformity                          | VDMA24364 zone III                        |
| Температура на околната среда            | 5 ... 50 °C                               |
| Тегло на продукта                        | 13.5 g                                    |
| Тип на закрепване                        | с проходен отвор                          |
| Пневматичен извод 1                      | M5  |
| Пневматичен извод 2                      | M3  |
| Пневматичен извод 3                      | M5  |
| Материал-забележка                       | RoHS konform                              |
| Material manifold                        | Алуминиева сплав                          |