



# media separated pneumatic valve

## VZDB-F10-M32-16-M3-PF

Специф. Номер: 8122800

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	Rocker valve with diaphragm seal
Тип на действие	пневматичен
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Тип на закрепване	С проходен отвор за винт M2
Свързване на арматура	Външна резба/Външна резба
Размер	10
Номинален размер	1.6 mm
Разпределителна функция	3/2 отворен/затворен моностабилен
Ръчно действие	Без
Посока на протичане	нереверсивен
Operating pressure MPa	-0.075 ... 0.1 MPa
Работно налягане	-0.75 ... 1 bar
Operating pressure	-10.875 ... 14.5 psi
Функция-изходящ въздух	дроселируем
Тип на ресет	механична пружина
Тип управление	с предуправление
Извод, пилот 21	M3
Флуидна връзка	Фланец
Pilot pressure MPa	0.15 ... 0.3 MPa
Управляващо(пилотно) налягане	1.5 ... 3 bar
Pilot pressure	21.75 ... 43.5 psi
Управляващ флуид	Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:1]
Работна среда	Течни медии Газообразни среди
Забележка за работната и пилотната среди	Observe resistance of materials that come into contact with media Maximum particle size: 5 µm
Internal volume	35 µl
Температура на средата	0 ... 50 °C
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
дебит Kv	0.034 m <sup>3</sup> /h
Материал-забележка	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	PEEK
Material seals	FFPM
Тегло на продукта	7 g
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
Макс. честота на превключване	2 Hz