


Присъединителна плоча VABS-K2-10S-16-M6-P

Специф. Номер: 8122827

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	10
Номинален размер	1.6 mm
Флуидна връзка	вътрешна резба M6
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Connection direction on the side
Макс. брой места за вентили	1
Посока на протичане	неревърсивен
Работна среда	Течни медии Газообразни среди
Забележка за работната и пилотната среди	Observe resistance of materials that come into contact with media
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
Температура на средата	0 ... 50 °C
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Макс. момент на затягане, закрепване на разпределителя	0.2 Nm
Тегло на продукта	7 g
Тип на закрепване на присъединителна плоча	с проходен отвор
Тип на закрепване на разпределител	с вътрешна резба
Материал-забележка	RoHS konform
Material of connecting plate	PEEK