


# Свързващ кабел NEBV-HPG2-PN-0.3-N-LE2

Специф. Номер: 8122832

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Максимален брой бобини	1
Идентификатор на кабела	Без държач за табелка
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	2 g
Електрическа връзка 1, функция	Страна за връзка към полево устройство Switching output
Електрическа връзка 1, дизайн	Ъглов
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Cable with socket
Електрическа връзка 1, отвор за кабела	Прав
Електрическа връзка 1, технология на свързването	Plug pattern HP
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	2
Електрическа връзка 1, заети пинове/кабели	2
Електрическа връзка 1, тип на закрепването	Push-pull with interlock against unintentional pulling
Електрическа връзка 2, функция	Захранване От страната на контролера
Електрическа връзка 2, вид на свързването	2 single wires
Електрическа връзка 2, технология на свързването	отворен край
Електрическа връзка 2, брой пинове/проводници	2
Електрическа връзка 2, заети пинове/кабели	2
обхват на работното напрежение DC	0 ... 24 V
Shielding	Не
Забележка по режима на работа	Operate only with external power reduction
Дължина на кабела	0.3 m
Свойства на проводниците	За статични приложения
Радиус на огъване, фиксиран монтаж на кабела	$\geq 11$ mm
Диаметър на кабела	0.96 mm
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Материал-забележка	RoHS konform
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
Material housing	PEEK
Цвят на корпуса	сив
Material insulation	PVC