



Вентил VOFC-L-M52-M-FN14-FN

Специф. Номер: 8122930

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Operating pressure MPa	0.25 ... 0.8 MPa
Работно налягане	2.5 ... 8 bar
Клас на защита	IP65
Интегрирано Ниво на Сигурност (SIL)	Product can be used in SRP/CS up to SIL 2 (high demand) Продуктът може да бъде използван в SRP/CS до SIL 2 при ниски натоварвания
Клас на корозионна устойчивост KBK	4 - Много висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Материал-забележка	RoHS konform