


# Аксиален модул EAMM-A-D50-80PB

Специф. Номер: 8123493

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Пренесен момент	17 Nm
Тегло на продукта	892 g
Интерфейсен код, изпълнителен механизъм	D50
Интерфейсен код, входен мотор	80PB 80R
Материал-забележка	RoHS konform