


Носач CAFМ-D4-W

Специф. Номер: 8127358

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Ширина	216 mm
Височина	97 mm
Дължина	345 mm
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
Температура на околната среда	0 ... 40 °C
Тегло на продукта	749 g
Тип на закрепване	Threaded
Материал-забележка	RoHS konform
Material mounting bracket	стомана прахово боядисана