

Демпфер DYEF-G8-M4-Y1-F1A

Специф. Номер: 8131070

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	M4
Ход	0.9 mm
Демпфериране	P демпфериране без фиксиран метален стопер
Монтажна позиция	по избор
Отчитане на позицията	без
Варианти	Recommended for production facilities for the manufacture of lithium-ion batteries
Макс. скорост на удара	0.8 m/s
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Дължина на демпфериране	0.9 mm
Макс. въртящ момент на затягане	0.5 Nm
Макс. поета енергия на ход	0.018 J
Тегло на продукта	5 g
Тип на закрепване	с резбова втулка
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	високолегирана стомана