


Управляваща плоча DADG-FM-VDE1G18

Специф. Номер: 8131546

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Според стандарта	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Монтажна позиция	по избор
Operating pressure MPa	0.2 ... 0.8 MPa
Работно налягане	2 ... 8 bar
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Макс. въртящ момент на затягане	9 Nm
Тегло на продукта	227 g
Тип на закрепване	Direct mounting on end cap via thread
Пневматичен извод	G1/8
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR високолегирана стомана, неръждаема
Material housing	Анодизиран алуминий
Material screws	Месинг, никелиран