

# Свързващ кабел NEBC-H25G8-ES-5-N-B-LE4

Специф. Номер: 8132476  
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2025. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Идентификатор на кабела	Без държач за табелка
Тегло на продукта	160 g
Електрическа връзка 1, функция	Страна за връзка към полево устройство
Електрическа връзка 1, дизайн	кръгъл
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 1, отвор за кабела	Прав
Електрическа връзка 1, технология на свързването	HR25
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	8
Електрическа връзка 1, заети пинове/кабели	4
Електрическа връзка 1, тип на закрепването	Заклучване на винта
Електрическа връзка 2, функция	От страната на контролера
Електрическа връзка 2, вид на свързването	Кабел
Електрическа връзка 2, технология на свързването	отворен край
Електрическа връзка 2, брой пинове/проводници	4
Електрическа връзка 2, заети пинове/кабели	4
обхват на работното напрежение DC	0 ... 42 V
обхват на работното напрежение AC	0 ... 30 V
Натоварване на тока при 40°C	1 A
Устойчивост на пикови напрежения	3 kV
Shielding	Да
Дължина на кабела	4.93 m
Свойства на проводниците	за теглителни вериги
Условия на изпитване на кабелите	Условия на изпитване по запитване
Радиус на огъване, фиксиран монтаж на кабела	≥ 18.4 mm
Радиус на огъване, гъвкав монтаж на кабела	≥ 34.5 mm
Диаметър на кабела	4.6 mm
Структура на кабела	4x0,14
Номинално сечение на проводника	0.14 mm <sup>2</sup>
Краища на проводника	Грубо изключване
Клас на защита	Зависещ от присъединителния блок
Забележка за степента на защита	Зависещ от присъединителния блок
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 60 °C
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала in accordance with EU RoHS directive
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Материал-забележка	RoHS konform
Степен на замърсяване	1
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
Material cable sheath	PVC
Цвят на кабелната обвивка	сив
Material housing	Месинг никелиран
Цвят на корпуса	сребърен
Material insulation	PPS