


Адаптерни плочи-комплект ЕНАМ-МА-Е19-25-С14

Специф. Номер: 8140775

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	20 25 26 32
Монтажна позиция	вертикално
Конструкция	Mounting kit
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Тегло на продукта	72.3 g
Тип на закрепване	C проходен отвор и винт
Интерфейсен код, основа	E8-35
Interface code, layout	E8-35
Материал-забележка	RoHS konform
Material adapter plate	Алуминий, елоксиран
Material screws	Стомана
Material of centring elements	високолегирана стомана