


Присъединителна плоча VABP-C13-100HFT0-F90-VDE1E

Специф. Номер: 8141661

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	1001 channel structure
Извода на разпределителя отговаря на стандарта	VDI/VDE 3847-1
Operating pressure MPa	0 ... 0.8 MPa
Работно налягане	0 ... 8 bar
Работна среда	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:7:-] инертен газ
Забележка за работната и пилотната среди	Не е възможна работа при наличие на смазка
Клас на корозионна устойчивост KBK	3 - Висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на средата	-40 ... 80 °C
Температура на околната среда	-40 ... 80 °C
Тегло на продукта	1,300 g
Тип на закрепване	с принадлежности
Пневматичен извод	Sub-base design, airing
Материал-забележка	RoHS konform
Material cover	Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm)
Material seals	EPDM NBR
Material housing	Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm)
Material screws	високолегирана стомана, неръждаема