


Адаптерна плоча VABA-C13-100-1-F90-G12

Специф. Номер: 8141664

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Размер | 240 300 480 700 900 |
| Монтажна позиция | по избор |
| Конструкция | Adapter for rotary actuator |
| Извода на разпределителя отговаря на стандарта | VDI/VDE 3847-2 |
| Operating pressure MPa | 0 ... 0.9 MPa |
| Работно налягане | 0 ... 9 bar |
| Работна среда | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:7:-] инертен газ |
| Забележка за работната и пилотната среди | Не е възможна работа при наличие на смазка |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 3 - Висока корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Температура на средата | -40 ... 80 °C |
| Температура на околната среда | -40 ... 80 °C |
| Тегло на продукта | 2,225 g |
| Тип на закрепване | с принадлежности |
| Пневматичен извод | Sub-base design, airing |
| Пневматичен извод 1 | G1/2 |
| Пневматичен извод 3 | G1/2 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material cover | Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm) |
| Material seals | EPDM NBR |
| Material housing | Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm) |
| Material screws | високолегирана стомана, неръждаема |