

Предавка EMGA-40-P-G8-EAS-40

Специф. Номер: 8141729

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер на фланеца на редуктора	40 mm
Размер на фланеца на мотора	40 mm
Торзионна хлабина	0.25 deg
Тип на редуктора	Планетен редуктор
Преводно число на редуктор	8:1
Макс. честота на въртене на задвижването	18,000 1/min
Работна температура на редуктора	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Клас на защита	IP54
Изходящ въртящ момент	6 Nm
Инерционен момент, редуктор	0.015 kgcm ²
Максимален изходен въртящ момент	10 Nm
Макс. Производителност	96 %
Коравина на усукване	0.85 Nm/arcmin
Тегло на продукта	350 g
Редукторен интерфейс, изходен вал	40G
Редукторен интерфейс, задвижващ вал	40P
Материал-забележка	RoHS konform