

Предавка EMGA-40-P-G20-EAS-40

Специф. Номер: 8141731

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер на фланеца на редуктора	40 mm
Размер на фланеца на мотора	40 mm
Торзионна хлабина	0.31 deg
Тип на редуктора	Планетен редуктор
Преводно число на редуктор	20:1
Макс. честота на въртене на задвижването	18,000 1/min
Работна температура на редуктора	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Клас на защита	IP54
Изходящ въртящ момент	20 Nm
Инерционен момент, редуктор	0.018 kgcm ²
Максимален изходен въртящ момент	32 Nm
Макс. Производителност	96 %
Коравина на усукване	1 Nm/arcmin
Тегло на продукта	450 g
Редукторен интерфейс, изходен вал	40G
Редукторен интерфейс, задвижващ вал	40P
Материал-забележка	RoHS konform