

# Предавка EMGA-60-A-G20-60P

Специф. Номер: 8141740

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер на фланеца на редуктора	60 mm
Размер на фланеца на мотора	60 mm
Торзионна хлабина	0.3 deg
Тип на редуктора	Right-angle gear unit
Преводно число на редуктор	20:1
Макс. честота на въртене на задвижването	13,000 1/min
Работна температура на редуктора	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Клас на защита	IP54
Изходящ въртящ момент	44 Nm
Инерционен момент, редуктор	0.256 kgcm <sup>2</sup>
Максимален изходен въртящ момент	70 Nm
Макс. Производителност	92 %
Коравина на усукване	2 Nm/arcmin
Тегло на продукта	1,900 g
Редукторен интерфейс, изходен вал	60G
Редукторен интерфейс, задвижващ вал	60P
Материал-забележка	RoHS konform