


Захранване CASN-3A-1-10-G2

Специф. Номер: 8149581

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Ширина | 42 mm |
| Височина | 130 mm |
| Дължина | 160 mm |
| Монтажна позиция | свободна конвекция |
| Първично захранване | 1-фазен |
| Входящ ток | 1,3 - 3,1 A |
| номинално напрежение DC | 24 V |
| номинален изходен ток | 10 A |
| Обхват на входящо напрежение AC | 100 ... 240 V |
| Буфериране при отпадане на захранването | 20 ms |
| Мрежова честота | 45 ... 65 Hz |
| Разрешение | c UL us - Listed (OL) |
| CE- знаци (виж декларация за съответствие) | по EU-EMV-нормала по EU-нормала за ниски напрежения |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Температура на складиране | -40 ... 85 °C |
| Относителна влажност на въздуха | 95 % |
| Клас на защита | IP20 |
| Температура на околната среда | -25 ... 70 °C |
| Тегло на продукта | 1,168 g |
| Тип на закрепване | с шина |
| Материал-забележка | RoHS konform |