

Присъединителен-комплект DADG-AK-G8-16-20

Специф. Номер: 8152381

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Размер | 16 |
| Ход | 20 mm |
| Operating pressure MPa | 0.1 ... 0.8 MPa |
| Работно налягане | 1 ... 8 bar |
| Operating pressure | 14.5 ... 116 psi |
| Работна среда | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 1 - Ниска корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Макс. въртящ момент на затягане | 1.5 Nm |
| Tightening torque tolerance | ± 10 % |
| Макс. затягащ момент, пневматична връзка 1 | 0.7 Nm |
| Тегло на продукта | 13.5 g |
| Пневматичен извод | M5 |
| Material adapter | Епоксидна смола |
| Material seals | NBR |
| Material screws | Стомана, с покритие |