

# Шлаух PUN-H-F-8X1,25-TBL

Специф. Номер: 8153396

FESTO

Този продукт може да се използва със следните типове съединители: QS, NPQP, NPQM, CRQS и СК.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	8 mm
радиус на огъване според дебита	37 mm
Вътрешен диаметър	5.7 mm
Мин. радиус на огъване	21 mm
Инструкции за употреба	Tubing without printing TPE-U Ether basiert
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.6 MPa
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1 MPa
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 145 psi
Бележка към работното налягане	Water: temperature-dependent operating pressure, see diagram, max. 0.3 MPa at 0 - 60°C
Работна среда	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
Тест на материала - запалване	UL94 HB
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Клас чисто помещение	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Безопасно за храни	Моля, вижте декларацията за съответствие
Температура на околната среда	-35 ... 60 °C
Тегло на продукта според дължината	0.0285 kg/m
Пневматичен извод	For push-in connector outside diameter 8 mm за съединител тип елха с вътрешен диаметър 6 мм и гайка
Цвят	Полупрозрачно синьо
Твърдост по Шор	D 52 +/-3
Материал-забележка	RoHS konform
Material tubing	TPE-U(PU)