

Шлаух PUN-H-F-14X2-NT

Специф. Номер: 8153415

FESTO



Информационе н лист

| Белег | Стойност |
|---|--|
| Външен диаметър | 14 mm |
| радиус на огъване според дебита | 78 mm |
| Вътрешен диаметър | 9.8 mm |
| Мин. радиус на огъване | 38 mm |
| Инструкции за употреба | Tubing without printing TPE-U Ether basiert |
| Tubing characteristics | Suitable for energy chains |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.6 MPa |
| Работно налягане пълн температурен диапазон | -0.95 ... 6 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 87 psi |
| Temperature-dependent operating pressure | -0.095 ... 1 MPa |
| работно налягане в зависимост от температурата | -0.95 ... 10 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13.775 ... 145 psi |
| Бележка към работното налягане | Water: temperature-dependent operating pressure, see diagram, max. 0.3 MPa at 0 - 60°C |
| Работна среда | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Oxygen Water (liquid, free of ice) |
| Тест на материала - запалване | UL94 HB |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Клас чисто помещение | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| Безопасно за храни | Моля, вижте декларацията за съответствие |
| Температура на околната среда | -35 ... 60 °C |
| Тегло на продукта според дължината | 0.0911 kg/m |
| Пневматичен извод | For push-in connector outside diameter 14 mm |
| Цвят | неутрален |
| Твърдост по Шор | D 52 +/-3 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material tubing | TPE-U(PU) |