

Демпфер DYEF-G8-M6-Y1F

Номер на част: 8160236

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	M6
Ход	3.1 mm...3.1 mm
Демпфериране	еластични демпферни пръстени/планки от двете страни с метален фиксиран упор
Монтажно положение	произволно
Разпознаване на позиция	без
Макс. скорост в момента на удара	0.8 m/s
Клас на устойчивост на корозия КВК	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	0 °C...0 °C
Дължина на демпфиране	3.1 mm...3.1 mm
Макс. въртящ момент на затягане	1 Nm
Макс. консумация на енергия за един ход	0.03 J
Тегло на продукта	10.8 g...10.8 g
Начин на закрепване	с резбова втулка
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	високолегирана стомана