


Демпфер DYSD-Q11-32-25-Y1F-L-Y10

Специф. Номер: 8161536

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Размер | 32 |
| Ход | 25 mm |
| Демпфериране | саморегулиращ |
| Монтажна позиция | по избор |
| Отчитане на позицията | без |
| Макс. скорост на удара | 1 m/s |
| Време за ресет, кратко | 0.3 s |
| Принцип на действие | еднодействащ натискащ |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура на околната среда | 0 ... 60 °C |
| Дължина на демпфериране | 25 mm |
| Макс. сила на удара | 6,000 N |
| Макс. поета енергия на ход | 270 J |
| Макс. поета енергия на час | 180,000 J |
| Макс. остатъчна енергия | 2 J |
| Възвратна сила | 150 N |
| Тегло на продукта | 1,050 g |
| Тип на закрепване | с контрагайка |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material seals | NBR |
| Material housing | стомана поцинкована |
| Material piston rod | високолегирана стомана |
| Material nut | стомана поцинкована |