

# съединител EAMD-56-56-25-23X27-U

Специф. Номер: 8165047

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Диаметър на държача 1	25 mm
Диаметър на държача 2	23 mm
Размер	56
номинална дължина	56 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	5,500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 ... 60 °C
Масов инерционен момент	168 kgmm <sup>2</sup>
Пренесен момент	75 Nm
Тегло на продукта	452 g
Материал-забележка	RoHS konform