


Разпределител с педал F-5-1/4-B

Специф. Номер: 8992

FESTO

без спирачка.

Този тип е за работа във вакуум.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	5/2 моностабилен
Тип на задействане	ръчно
Стандартен номинален дебит	550 l/min
Работно налягане	-0.95 ... 10 bar
Конструкция	Клапанен
Тип на ресет	механична пружина
Номинален размер	7 mm
Монтажна позиция	по избор
Тип управление	директно
Посока на протичане	нереверсивен
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Сила на задействане	78 N
Тегло на продукта	705 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	G1/4
Пневматичен извод 3	G1/4
Пневматичен извод 4	G1/4
Пневматичен извод 5	G1/4
Material seals	NBR
Material housing	Алуминиева отливка