


Метална тръба с пластмасово покритие PM-6

Специф. Номер: 9087

FESTO

подходящ за използване с QS съединители.



Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	8 mm
радиус на огъване според дебита	25 mm
Вътрешен диаметър	5.2 mm
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 30 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-29 ... 65 °C
Тегло на продукта според дължината	0.032 kg/m
Цвят	черен
Материал-забележка	RoHS konform
Material tubing	Алуминиева сплав PE