



Включващ разпределител VD-3-PK-3

Специф. Номер: 9270

FESTO

със свързваща плоча 2п за шлаух NW 3



Информационен лист

Белег	Стойност
Стандартен номинален дебит	100 l/min
Operating pressure MPa	0.18 ... 0.8 MPa
Работно налягане	1.8 ... 8 bar
Номинален размер	2.5 mm
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	220 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод 1	PK-3
Пневматичен извод 2	PK-3
Пневматичен извод 3	PK-3
Материал-забележка	RoHS konform