


Адаптер AD-G3/8-3/8NPT-I

Специф. Номер: 9397

FESTO

от едната страна с вътрешна, а от другата с външна резба



Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	11.5 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 10 bar
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Макс. затягащ момент, пневматична връзка 1	25 Nm
Макс. затягащ момент, пневматична връзка 2	22 Nm
Номинален притегателен въртящ момент	38.5 Nm
Допуск при номинален притегателен въртящ момент	± 20 %
Тегло на продукта	25.3 g
Пневматичен извод 1	Външна резба G3/8
Пневматичен извод 2	Вътрешна резба 3/8 NPT
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	PVC
Material housing	стомана поцинкована