


Адаптер AD-G1/2-1/2NPT-I

Специф. Номер: 9398

FESTO

от едната страна с вътрешна, а от другата с външна резба



Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	14.3 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 10 bar
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Макс. затягащ момент, пневматична връзка 1	40 Nm
Макс. затягащ момент, пневматична връзка 2	28 Nm
Номинален притегателен въртящ момент	47.9 Nm
Допуск при номинален притегателен въртящ момент	± 20 %
Тегло на продукта	51.89 g
Пневматичен извод 1	Външна резба G1/2
Пневматичен извод 2	Вътрешна резба 1/2 NPT
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	PVC
Material housing	стомана поцинкована