


Сферичен кран QH-3/8

Специф. Номер: 9542

FESTO

Manuel brass ball valve with ISO 228 thread.

Този тип е за работа във вакуум.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|------------------------------------|---|
| Разпределителна функция | 2/2 бистабилен |
| Пневматичен извод 1 | G3/8 |
| Пневматичен извод 2 | G3/8 |
| Тип на задействане | ръчно |
| Тип на закрепване | Последователен монтаж |
| Стандартен номинален дебит | 7,500 l/min |
| Номинален размер | 12 mm |
| Material housing | Месинг |
| Принцип на уплътняване | мек |
| Монтажна позиция | по избор |
| Отговаря на стандарта | ISO 228-1 |
| Конструкция | Сферичен кран |
| Номинално налягане на арматурата | 40 |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 1 - Ниска корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Среда | Съгъстен въздух по ISO8573-1:2010 [:-::-] инертен газ Вода (без водна пара) Неутрални течности Други медии по запитване |
| Температура на средата | -20 ... 150 °C |
| Тегло на продукта | 185 g |
| Material seals | FPM PTFE |
| Material ball | Brass, chrome-plated |
| Material shaft | Месинг |