


Адаптер AD-1/8NPT-G1/8-I

Специф. Номер: 9624

FESTO

от едната страна с вътрешна, а от другата с външна резба



Информационе н лист

Белег	Стойност
Номинален размер	5.95 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 10 bar
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Макс. затягащ момент, пневматична връзка 1	7 Nm
Макс. затягащ момент, пневматична връзка 2	6 Nm
Тегло на продукта	9.5 g
Пневматичен извод 1	Външна резба 1/8 NPT
Пневматичен извод 2	вътрешна резба G1/8
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	PVC
Material housing	стомана поцинкована