



# Разпределител с кратък импулс VLK-3-PK-3

Специф. Номер: 9639

FESTO

със свързваща платка 2п



## Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	2.5 mm
Работно налягане	2.5 ... 8 bar
Стандартен номинален дебит	90 l/min
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	170 g
Тип на закрепване	на монтажна рамка
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	Цинкова отливка