



Бързоизпускащ клапан SE-3/8-B

Специф. Номер: 9687

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	Бързо обезвъздушаване
Пневматичен извод 1	G3/8
Пневматичен извод 2	G3/8
Тип на закрепване	за завиване
Standard nominal flow rate, exhaust 0.6→0.5 MPa (6→5 bar, 87→72.5 psi)	2,760 l/min
Standard nominal flow rate pressurisation 0.6→0.5 MPa (6→5 bar, 87→72.5 psi)	2,880 l/min
Работно налягане	0.2 ... 10 bar
Температура на околната среда	-20 ... 75 °C
Material housing	Алуминиева отливка
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:::]
Номинален размер	11 mm
Монтажна позиция	по избор
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-20 ... 75 °C
Тегло на продукта	125 g
Пневматичен извод 3	G3/8
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR