


Бързоизпускащ клапан SE-1/2-B

Специф. Номер: 9688

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Разпределителна функция | Бързо обезвъздушаване |
| Пневматичен извод 1 | G1/2 |
| Пневматичен извод 2 | G1/2 |
| Тип на закрепване | за завиване |
| Standard nominal flow rate, exhaust 0.6→0.5 MPa (6→5 bar, 87→72.5 psi) | 6,480 l/min |
| Standard nominal flow rate pressurisation 0.6→0.5 MPa (6→5 bar, 87→72.5 psi) | 4,560 l/min |
| Работно налягане | 0.3 ... 10 bar |
| Температура на околната среда | -20 ... 75 °C |
| Material housing | Алуминиева отливка |
| Работна среда | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Номинален размер | 15 mm |
| Монтажна позиция | по избор |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на средата | -20 ... 75 °C |
| Тегло на продукта | 200 g |
| Пневматичен извод 3 | G1/2 |
| Material seals | NBR |