



Кръгъл цилиндър DGS-25-140-PPV

Специф. Номер: 9836
Продукт излизащ от производство

FESTO

с двустранно регулируемо демпфиране в крайните позиции.
Type to be discontinued. Available until 2016. See Support Portal for alternative products.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---------------------------------------|---|
| Ход | 140 mm |
| Диаметър на буталото | 25 mm |
| Демпфиране | PPV: двустранно настройваемо пневматично демпфиране |
| Отчитане на позицията | без |
| Варианти | едностранен бутален прът |
| Работно налягане | 1 ... 12 bar |
| Принцип на действие | двойнодействие |
| Работна среда | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Note on operating and pilot medium | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation) |
| Температура на околната среда | -20 ... 80 °C |
| Дължина на демпфиране | 16 mm |
| Теоретична сила при 6 bar, ход назад | 247 N |
| Теоретична сила при 6 bar, ход напред | 295 N |
| Пневматичен извод | G1/8 |