



# narážkový ventil Micro SO-3-PK-3-B

č. dílu: 10403

FESTO

S nátrubky JS3, v klidové poloze otevřen.  
Tento typ je vhodný pro provoz s vakuem.



## katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	3/2monostabilní, v klidu otevř.
typ ovládání	mechanick.
normální jmenovitý průtok	60 l/min
provozní tlak	-0.95 ... 8 bar
typ návratu do původní polohy	mechanická pružina
jmenovitá světlost	1.8 mm
typ řízení	přímo
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
okolní teplota	-10 ... 60 °C
ovládací síla	6 N
hmotnost výrobku	7 g
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky 1	PK-3
připojení pneumatiky 2	PK-3
materiál tělesa	mosaz POM