

vložky do přísavek OASI-10

č. dílu: 1048645

FESTO

při znečištění se musí vyměnit



katalogový list

parametr	hodnota
provozní tlak	0 ... 0.95 bar
provozní médium	atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
shoda ohledně LABS	VDMA24364-A1-L
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
okolní teplota	5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	0.1 g
typ upevnění	pro nasazení
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál vložky do přísavek	PE
možnost použití vyfukovacího impulsu	0 bar
montážní poloha	libovol.