



ventil s lámací pákou a kladičkou L/O-3-PK-3

č. dílu: 10749

FESTO

s návratem naprázdno a nátrubkem pro hadici Js 3. Podle volby přívodů vznikne funkce v klidu otevřen nebo uzavřen.



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	3/2 monostabilní, v klidu otevř/uzavř.
typ ovládání	mechanick.
normální jmenovitý průtok	80 l/min
provozní tlak	0 ... 8 bar
konstrukce	pístové sedlo
jmenovitá světlost	2.5 mm
typ řízení	přímo
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [:-:-]
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
ovládací síla pro základní polohu uzavřenou	10 N
ovládací síla pro základní polohu otevřenou	13 N
hmotnost výrobku	19 g
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky 1	PK-3
připojení pneumatiky 2	PK-3
připojení pneumatiky 3	PK-3
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	POM