



ventil s kyvnou pákou

RW/O-3-PK-3

č. dílu: 10750

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	3/2 monostabilní, v klidu otevř./uzavř.
typ ovládní	mechanick.
normální jmenovitý průtok	80 l/min
provozní tlak	0 ... 8 bar
konstrukce	pístové sedlo
jmenovitá světlost	2.5 mm
typ řízení	přímo
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:~:]
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky 1	PK-3
připojení pneumatiky 2	PK-3
připojení pneumatiky 3	PK-3
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	POM