



přesný jednosměrný škrticí ventil GRP-70-PK-3

č. dílu: 10802

FESTO

slouží k přesnému nastavení průtočného množství, s funkcí zpětného ventilu.



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce jednosměrného škrtení
připojení pneumatiky 1	PK-3
připojení pneumatiky 2	PK-3
typ ovládání	ruční
nastavovací prvek	otočná hlavice se stupnicí
typ upevnění	montáž do panelu
normální jmenovitý průtok ve směru škrtení	40.7 l/min
normální jmenovitý průtok ve zpětném směru	88 l/min
provozní tlak	0 ... 8 bar
okolní teplota	-10 ... 50 °C
materiál tělesa	zesílený PA
montážní poloha	libovol.
provozní tlak z 2 na 1	0 ... 8 bar
normální jmenovitý průtok ve směru škrtení 0,1-0 MPa (1-0 barů, 14, 5-0 psi)	19 l/min
normální jmenovitý průtok ve zpětném směru 0,1-0 MPa (1-0 barů, 14, 5-0 psi)	20 ... 60 l/min
normální průtok ve směru škrtení 0,6-0 MPa (6-0 barů, 87-0 psi)	60 l/min
normální průtok ve zpětném směru 0,6-0 MPa (6-0 barů, 87-0 psi)	127 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [5:4:3] inertní plyny
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem není možný
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
teplota média	-10 ... 50 °C
hmotnost výrobku	48 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR PVC
materiál držáku	hliník legovaný pro tváření
materiál připojení PK	hliník legovaný pro tváření mosaz
materiál šroubů	ocel