



# tlumič nárazu YSR-16-20

č. dílu: 10868

FESTO

nastavitelný, doplňitelný



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	16
zdvih	20 mm
tlumení	nastavitelná tvrdá charakteristika
montážní poloha	libovol.
snímání polohy	bez
max. rychlost nárazu	3 m/s
doba návratu do původní polohy, krátká	0.4 s
doba návratu do původní polohy, dlouhá	1 s
provozní režim	jednočinný tlačný
třída odolnosti korozi KBK	2
okolní teplota	-10 ... 80 °C
délka tlumení	20 mm
max. zastavovací síla	1,600 N
max. energie tlumení na zdvih	32 J
max. spotřeba energie na hodinu	130,000 J
max. zbytková energie	0.16 J
síla pro návrat do původní polohy	20 N
hmotnost výrobku	240 g
typ upevnění	s kontramaticí
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu pouzdra	ocel pozinkováno
informace o materiálu pístnice	vysoce legovaná ocel