



tlumič nárazu DYSR-20-25-Y5-T

č. dílu: 1138647

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	20
zdvih	25 mm
tlumení	nastavitelná
montážní poloha	libovol.
snímání polohy	bez
max. rychlost nárazu	3 m/s
doba návratu do původní polohy, krátká	0.3 s
doba návratu do původní polohy, dlouhá	3 s
provozní režim	jednočinný tlačný
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-10 ... 80 °C
délka tlumení	25 mm
max. zastavovací síla	2,500 N
max. energie tlumení na zdvih	62.5 J
max. spotřeba energie na hodinu	135,000 J
max. zbytková energie	0.32 J
síla pro návrat do původní polohy	9 N
hmotnost výrobku	425 g
typ upevnění	s kontramaticí
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	pozinkovaná ocel
materiál pístnice	silně legovaná ocel, kalená