

tlumič nárazu DYSR-25-40-Y5

č. dílu: 1138648

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	25
zdvih	40 mm
tlumení	nastavitelná
montážní poloha	libovol.
snímání polohy	bez
max. rychlost nárazu	3 m/s
doba návratu do původní polohy, krátká	0.4 s
doba návratu do původní polohy, dlouhá	3 s
provozní režim	jednočinný tlačný
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-10 ... 80 °C
délka tlumení	40 mm
max. zastavovací síla	4,000 N
max. energie tlumení na zdvih	160 J
max. spotřeba energie na hodinu	220,000 J
max. zbytková energie	0.8 J
síla pro návrat do původní polohy	12.5 N
hmotnost výrobku	715 g
typ upevnění	s kontramaticí
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	pozinkovaná ocel
materiál pístnice	silně legovaná ocel, kalená