


tlumič nárazu DYEF-S-M12-Y1

č. dílu: 1153004

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	M12
zdvih	1.2 mm
tlumení	tlumení P bez kovového dorazu
montážní poloha	libovol.
snímání polohy	bez
max. rychlost nárazu	0.8 m/s
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	0 ... 60 °C
délka tlumení	1.2 mm
max. energie tlumení na zdvih	0.35 J
hmotnost výrobku	15 g
typ upevnění	s kontramaticí
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	vysoce legovaná ocel