


elektromagnetický ventil

MVH-5-1/4-S-B-VI

č. dílu: 116002

FESTO

s elektromagnetickou cívkou a pomocným ručním ovládním, bez zásuvky.



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	5/2 monostabilní
typ ovládní	elektrický
normální jmenovitý průtok	1,300 l/min
provozní tlak	0 ... 10 bar
konstrukce	talířové sedlo
typ návratu do původní polohy	mechanická pružina
stupeň krytí	IP65
jmenovitá světlost	7 mm
rozměr rastru	33 mm
princip těsnění	měkký
pomocné ruční ovládní	ano
typ řízení	nepřímo řízené
směr proudění	nelze obrátit
řídící tlak	1.5 ... 10 bar
vypínací čas	41 ms
spínací čas	19 ms
parametry cívky	24V DC
provozní médium	filtrovaný nemazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm filtrovaný mazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm
teplota média	-5 ... 50 °C
řídící médium	filtrovaný nemazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm filtrovaný mazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm
okolní teplota	-5 ... 50 °C
typ upevnění	průchozí dírou
připojení řídícího tlaku 12	G1/4
připojení pneumatiky 1	G1/4
připojení pneumatiky 11	G1/4