



elektromagnetický ventil

JMVH-5-1/4-S-B-VI

č. dílu: 116006

FESTO

s elektromagnetickými cívkami a ručním pomocným ovládním, bez zásuvek.



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	5/2 impulsní
typ ovládní	elektrický
normální jmenovitý průtok	1,600 l/min
provozní tlak	-0,9 ... 10 bar
konstrukce	talířové sedlo
stupeň krytí	IP65
jmenovitá světlost	10 mm
rozměr rastru	33 mm
princip těsnění	měkký
pomocné ruční ovládní	ano
typ řízení	nepřímé řízení
směr proudění	reversibilní
řídící tlak	2 ... 10 bar
čas pro sepnutí	18 ms
parametry cívky	24V DC
provozní médium	filtrovaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm, mazaný nebo nemazaný vakuum
teplota média	-5 ... 50 °C
řídící médium	filtrovaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm, mazaný nebo nemazaný
okolní teplota	-5 ... 50 °C
typ upevnění	průchozí dírou
připojení řídícího tlaku 12	G1/4
připojení pneumatiky 1	G1/4
připojení pneumatiky 11	G1/4
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS